

Garant**držiak na upichovací nôž, ľavé, Veľkosť stopky: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273911 20
GTIN	4045197763112
Trieda položky	21W

Popis

Upozornenie:

Na **pravé držiaky** použite **pravé dosky**, na **ľavé držiaky** použite **ľavé dosky**.

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	25,2 mm
Dĺžka hlavy L ₁	21,4 mm
Voľná dĺžka	1,2 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 13
Veľkosť stopky	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 13	279815 13
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500