

Garant**Vyvrtavacia tyč, pravé, Stopka Ø DS: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273914 25
GTIN	4045197763136
Trieda položky	21W

Popis**Upozornenie:**

Na **pravé držiaky** použite **ľavé dosky**, na **ľavé držiaky** použite **pravé dosky**.

Technický opis

Celková dĺžka L	250 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	30,5 mm
Výška dosiek L ₂	11,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 13
Odsadenie stredu L ₃	17,5 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 13	279815 13
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
	659957 500

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500
