

Garant**Vyvrtavacia tyč, ľavé, Stopka Ø DS: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273915 25
GTIN	4045197763167
Trieda položky	21W

Popis**Upozornenie:**

Na **pravé držiaky** použite **ľavé dosky**, na **ľavé držiaky** použite **pravé dosky**.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	30,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 13
Výška dosiek L_2	11,5 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Odsadenie stredu L_3	17,5 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Druh použitia	ľavé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upevňovacia skrutka Typ 13	279815 13
	659957 500

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500
