

Garant**Upínač s otvormi v chladiacom kanáli, PSC 63, krátka, Ø upnutia D1: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308506 12
GTIN	4045197763839
Trieda položky	31C

Popis**Prevedenie:**

- **S otvorom na čipy RFID/Balluff.**
- **Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).**
- **Spracujú sa funkčné povrchy vnútorného obrysu PSC.**

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885; nástrčný kľúč č. 309893.

Upozornenie:

Zodpovedajúca redukcia z PSC 63 na PSC 40 alebo PSC 50 č. 318892.

Zodpovedajúca redukčná objímka z SK 40 alebo HSK 63 na PSC 40 alebo PSC 50 na vyžiadanie.

Vhodná redukčná objímka od SK 50 alebo HSK 100 po PSC 63 alebo PSC 80 na vyžiadanie.

Vhodné predĺženia pod č. 318894, č. 318895 a č. 318896.

Technický opis

Vonkajší Ø D	42 mm
Ø upnutia D ₁	12 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	60 mm
Upínač	PSC 63, krátka
Norma upínača	ISO 26623-1

Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Predĺženie PSC-63 / PSC-63 Rozmer A 60	318896 60
Predĺženie PSC-63 / PSC-63 Rozmer A 100	318896 100