

Garant**Upínač s otvormi v chladiacom kanáli, PSC 63, krátka, Ø upnutia D1: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308506 20 |
| GTIN | 4045197763877 |
| Trieda položky | 31C |

Popis

Prevedenie:

- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
- Spracujú sa funkčné povrchy vnútorného obrysu PSC.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885; nástrčný kľúč č. 309893.

Upozornenie:

Zodpovedajúca redukcia z PSC 63 na PSC 40 alebo PSC 50 č. 318892.

Zodpovedajúca redukčná objímka z SK 40 alebo HSK 63 na PSC 40 alebo PSC 50 na vyžiadanie.

Vhodná redukčná objímka od SK 50 alebo HSK 100 po PSC 63 alebo PSC 80 na vyžiadanie.

Vhodné predĺženia pod č. 318894, č. 318895 a č. 318896.

Technický opis

| | |
|--------------------------|----------------|
| Vonkajší Ø D | 52 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 20 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 mm |
| Upínač | PSC 63, krátka |
| Norma upínača | ISO 26623-1 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Vnútorne chladenie | áno |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Predĺženie PSC-63 / PSC-63 Rozmer A 60 | 318896 60 |
| Predĺženie PSC-63 / PSC-63 Rozmer A 100 | 318896 100 |