

Garant**CNMG 160616, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250172 HB7020
GTIN	4045197764058
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	1,6 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160616

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie