

**Garant****Nástrojový upínač pre frézy so závitom valcový typ, HSK-A 63, Závit M × dĺžka L1: M8X100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 307042 M8X100 |
| GTIN             | 4045197764355 |
| Trieda položky   | 31A           |

**Popis****Prevedenie:**

Cylindrická konštrukcia.  
S otvorom na čip Balluff/RFID.

**Použitie:**

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženia č. 301358, redukcia č. 301359, rúra na chladiace médium č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890.

**Upozornenie:**

Upínače zo spekaného karbidu, príp. predĺženie z tvrdého kovu pre skrutkovacie frézy č. 301374 - 301379 a č. 301361 - 301368.

**Technický opis**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Ø otvoru D <sub>1</sub>       | 8,5 mm |
| L <sub>2</sub>                | 5 mm   |
| Úžitková dĺžka L <sub>1</sub> | 100 mm |
| Ø D <sub>2</sub>              | 13 mm  |
| Závit M                       | M8×100 |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A       | 126 mm |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Upínač                           | HSK-A 63                          |
| Norma upínača                    | ISO 12164-1                       |
| Norma upínača                    | DIN 69893                         |
| Tvar                             | A                                 |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Presnosť obvodovej hádzavosti    | ≤ 3 μm                            |
| Stratégia obrábania              | HSC                               |
| Druh produktu                    | Upínač skrutkovacej frézy         |