



## Rádlovací tvárniaci nástroj univerzálny, Velkosť stopky: 20mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290020 20
GTIN	4030741458408
Trieda položky	29H

### Popis

#### Prevedenie:

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbta.

Karbidové vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

**Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.**

- **Minimálny tlak, znížené namáhanie obrobku a stroja.**
- **Synchronne vreteno na jednoduché nastavenie držiakov ryhovaného kolieska a výšok hrotu.**
- **Možnosť rozšírenia pracovného rozsahu otáčaním nosičov rádlovacieho kolieska.**
- **Možnosť výmeny čelustí (súprava čelustí na vyžiadanie) na ohýbanie až po nákrúžok.**

#### Upozornenie:

Použitím rádlovacieho kolieska  $\varnothing$  25 mm sa pracovný rozsah rozšíri na 0 mm – 65 mm.

### Technický opis

Pracovný rozsah	3,5 - 65 mm
pre $\varnothing$ vrúbkovaného otvoru $d_2$	6 mm
Osový čap	299910 8
Výška stopky	20 mm
pre šírku ryhovača b	8 mm
pre $\varnothing$ ryhovača $d_1$	20 mm

pre Ø ryhovača d <sub>1</sub>	25 mm
Šírka stopky	20 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RAA 2×AA
pre profil ryhovača	RBL 2×BR
pre profil ryhovača	RGE45° BL/BR45°
pre profil ryhovača	RGE30° BL/BR30°
pre profil ryhovača	RBR 2×BL
Druh produktu	Rádlovací nástroj