


HOLEX**TK fréza, TiAlN, Ø DC: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203610 5
GTIN	4045197764676
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**

Vďaka minimálne 6 zubom **vysoká stabilita** a **extrémne tichý chod**. Excentrické podbrúsenie.
Na obvodové frézovanie pri dokončovacích prácach.

Technický opis

Smer podávania	horizontálny
Ø rezných hrán D_c	5 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,032 mm
Tolerancia menovitého Ø	h10
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Dĺžka britov L_c	18 mm
Počet zubov Z	6
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Celková dĺžka L	62 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM

Norma	Výrobná norma
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	600	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	400	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	190	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	95	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
GG(G)	vhodný	120	K
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB