

**Garant****Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá, HU7315, Stúpanie: 1,25mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270705 1,25
GTIN	4045197765000
Trieda položky	21J

## Popis

**Prevedenie:**

**Doštička s plným profilom 60°** pre vonkajší závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6g.

## Technický opis

Rezný materiál	HM
Stúpanie závitov	1,25 mm
Druh použitia	pravé
Vonkajšie/vnútorne použitie	vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HU7315
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh závitov	M
Druh závitov	M-LH

Druh závitů	MF
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	100	N
Hliník > 10 % si	vhodný	90	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
CuZn	vhodný	110	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		