


**Garant****Plnoprofilová doštička 55° vnútorná pravá, HU7315, Počet chodov/palec: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270828 14
GTIN	4045197765246
Trieda položky	21J

**Technický opis**

Počet chodov/palec	14
Rezný materiál	HM
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Druh použitia	pravé
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HU7315
Druh závitu	BSP
Druh závitu	BSP-LH
Druh závitu	BSW
Druh závitu	BSW-LH
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH

Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

### Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	100	N
Hliník > 10 % si	vhodný	90	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienenene vhodný	50	S
CuZn	vhodný	110	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		