

**Garant**

**Doštička s čiastočným profilom pre DIN 471 vonkajšia pravá, HB7010, Šírka drážky m (H13): 0,7mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	271005 0,7
GTIN	4045197765284
Trieda položky	21J

**Popis****Vhodné pre:**

Závitový držiak GARANT (vnútorný/vonkajší) č. 271997 – 272172, vždy pre veľkosť doštičky 16 alebo 9,3.

**Technický opis**

Šírka čepele w	0,79 mm
t <sub>max</sub>	1,3 mm
Šírka drážky m (H13)	0,7 mm
pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku	0,6 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravé
Typ	HB7010
Drážky podľa normy	DIN 471

Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Podložka	č. 272604 veľ. S
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		