

Yale

Elektrický kladkostroj CPVF VEGO, Typ: 0,5-4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086036 0,5-4
GTIN	2050001940476
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Elektrický reťazový kladkostroj so **závesným hákom** s robustnou a spoľahlivou konštrukciou. Integrovaný **spínač koncovej polohy** pre najvyššiu a najnižšiu polohu háka predlžuje životnosť klznej spojky, motora a krytu. Skupina pohonu 1 Am, doba zapnutia 50 % pri jednej rýchlosti, štandardné prevádzkové napätie (400 V/50 Hz). Zvýšená prevádzková bezpečnosť vďaka 42 V stýkačovému ovládaniu, zapuzdrenému ovládaciemu spínaču s krytím IP65, motorom IP55. S dvomi rýchlosťami (jemný zdvih).

Funkcia:

IP55: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku. (Platí pre motor).

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku. (Platí pre spínač riadenia).

Upozornenie:

Vyhotovenie s 2 rýchlosťami (jemný zdvih), inými výškami zdvihu, podvozkom, reťazovým boxom, bezdrôtové vyhotovenie a vyhotovenie 230 V na požiadanie.

Technický opis

Rýchlosť zdvihu	4 m/min
Rýchlosť zdvihu	1 m/min
Nosnosť	500 kg
Výška normálneho zdvihu	3 m
Počet vlákien reťaze	2
Hmotnosť	21 kg
Stupeň ochrany krytom IP	IP 55
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Druh produktu	Pákový kladkostroj