

**Garant****TK hrubovacia a dokončovacia fréza MTC, DLC, Ø e8 DC: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	205081 4
GTIN	4045197766946
Trieda položky	11X

**Popis****Prevedenie:**

S **povrchovou úpravou DLC sp<sup>2</sup>** najnovšej generácie.  
Stabilné a ostré rezné hrany. Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527.

**Použitie:**

Špeciálne na použitie **MTC (Multi Task Cutting)** na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.

**Technický opis**

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Celková dĺžka L	57 mm
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	13 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	4 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,015 mm
Počet zubov Z	2
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Posuv f <sub>z</sub> pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,02 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň

Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Frézovací profil	WF
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	MTC
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	330	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	230	N
CuZn	podmienene vhodný	260	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

## Služby

Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------