

HOLEX**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 202242 3 |
| GTIN | 4045197767097 |
| Trieda položky | 12X |

Popis**Prevedenie:**

S **excentrickým podbrúsením** a prídavným **jemným brúsením** v komorách na triesky na **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

Použitie:

Na hrubovanie a dokončovacie práce.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Tolerancia menovitého Ø | e8 |
| Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,008 mm |
| Celková dĺžka L | 65 mm |
| Dĺžka britov L_c | 9 mm |
| Počet zubov Z | 3 |
| Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,01 mm |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Ø stopky D_s | 6 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 3 mm |
| Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | W |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | $1 \times D$ pri obvodovom frézovaní |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | $0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | žltá |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliník | vhodný | 170 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 140 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 105 | N |
| PMMA akryl | vhodný | 160 | N |
| PE-HD | vhodný | 110 | N |
| PA 66 | vhodný | 130 | N |
| PEEK | vhodný | 110 | N |
| PF 31 | vhodný | 90 | N |
| Honeycomb Sandwich | podmienene vhodný | 160 | N |
| Cu | vhodný | 120 | N |
| CuZn | vhodný | 150 | N |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| mokrú minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | podmienene vhodný | | |

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB