

**HOLEX****TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	202242 5
GTIN	4045197767110
Trieda položky	12X

**Popis****Prevedenie:**

S **excentrickým podbrúsením** a prídavným **jemným brúsením** v komorách na triesky na **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

**Použitie:**

Na hrubovanie a dokončovacie práce.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	65 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Posuv $f_z$ pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,02 mm
Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,015 mm
Ø rezných hrán $D_c$	5 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	e8
Počet zubov Z	3
Dĺžka britov $L_c$	15 mm
Ø stopky $D_s$	6 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň

Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliník	vhodný	170	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
PMMA akryl	vhodný	160	N
PE-HD	vhodný	110	N
PA 66	vhodný	130	N
PEEK	vhodný	110	N
PF 31	vhodný	90	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	160	N
Cu	vhodný	120	N
CuZn	vhodný	150	N
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

### Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB