

**HOLEX****TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 202242 20     |
| GTIN             | 4045197767172 |
| Trieda položky   | 12X           |

**Popis****Prevedenie:**

S **excentrickým podbrúsením** a prídavným **jemným brúsením** v komorách na triesky na **vynikajúci odvod triesok** pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

**Použitie:**

Na hrubovanie a dokončovacie práce.

**Technický opis**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Celková dĺžka L   | 126 mm                           |
| Ø rezných hrán D <sub>c</sub>   | 20 mm                            |
| Tolerancia menovitého Ø   | e8                               |
| Dĺžka britov L <sub>c</sub>   | 60 mm                            |
| Posuv f <sub>z</sub> pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,085 mm                         |
| Stopka  | DIN 6535 HA s h6                 |
| Posuv f <sub>z</sub> pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky        | 0,12 mm                          |
| Ø stopky D <sub>s</sub>   | 20 mm                            |
| Počet zubov Z   | 3                                |
| Smer podávania  | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Uhol sklonu zubov   | 45 Stupeň                        |
| Rohový uhol úkosu   | 90 Stupeň                        |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Povrchová úprava                  | bez povlaku                            |
| Rezný materiál                    | VHM                                    |
| Norma                             | Výrobná norma                          |
| Typ                               | W                                      |
| Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie | $1 \times D$ pri obvodovom frézovaní   |
| Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie | $0,5 \times D$ pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie                | nie                                    |
| Farebný krúžok                    | žltá                                   |
| Druh produktu                     | Rohová fréza                           |

### Údaje o užívateľovi

|                      | Zhoda             | $V_c$ | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliník               | vhodný            | 170   | N       |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný            | 140   | N       |
| Hliník > 10 % si     | vhodný            | 105   | N       |
| PMMA akryl           | vhodný            | 160   | N       |
| PE-HD                | vhodný            | 110   | N       |
| PA 66                | vhodný            | 130   | N       |
| PEEK                 | vhodný            | 110   | N       |
| PF 31                | vhodný            | 90    | N       |
| Honeycomb Sandwich   | podmienene vhodný | 160   | N       |
| Cu                   | vhodný            | 120   | N       |
| CuZn                 | vhodný            | 150   | N       |
| mokrú maximum        | vhodný            |       |         |
| mokrú minimálne      | podmienene vhodný |       |         |
| suché                | podmienene vhodný |       |         |
| vzduch               | podmienene vhodný |       |         |

### Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB