

**Garant****držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 8/1,5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273750 8/1,5
GTIN	4045197766021
Trieda položky	21W

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

## Technický opis

Hĺbka vpichu $t_{\max}$	4,5 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	20,5 mm
Funkčná šírka $L_4$	8 mm
Skrutka	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Šírka zápichu w	1,5 mm
Šírka stopky b	8 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upevňovacia skrutka Typ 12	279815 12
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500