

**Garant****držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 10/1,5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273750 10/1,5
GTIN	4045197766038
Trieda položky	21W

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

## Technický opis

Hĺbka vpichu $t_{\max}$	4,5 mm
Skrutka	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funkčná šírka $L_4$	10 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	20,5 mm
Celková dĺžka $L$	120 mm
Šírka zápichu $w$	1,5 mm
Šírka stopky $b$	10 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upevňovacia skrutka Typ 4	279815 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500