

**Garant****držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 8/1,5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273755 8/1,5
GTIN	4045197766069
Trieda položky	21W

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

### Upozornenie:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri  $t_{\max}$  ( $5 \times$  šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do  $t = 24,5\text{ mm}$ .

## Technický opis

Skrutka	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Funkčná šírka $L_4$	8 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	20,5 mm
Šírka zápichu w	1,5 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Hĺbka vpichu $t_{\max}$	7,5 mm
Šírka stopky b	8 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Upevňovacia skrutka Typ 12

279815 12

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500

659957 500