

Garant**držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 10/1,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273755 10/1,5
GTIN	4045197766076
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri t_{\max} ($5 \times$ šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do $t = 24,5\text{ mm}$.

Technický opis

Šírka zápichu w	1,5 mm
Skrutka	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Hĺbka vpichu t_{\max}	7,5 mm
Dĺžka hlavy L_1	20,5 mm
Funkčná šírka L_4	10 mm
Celková dĺžka L	120 mm
Šírka stopky b	10 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Upevňovacia skrutka Typ 4

279815 4

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500