

Garant**držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 8/1,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273751 8/1,5
GTIN	4045197766045
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Celková dĺžka L	125 mm
Funkčná šírka L_4	8 mm
Šírka zápichu w	1,5 mm
Dĺžka hlavy L_1	20,5 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	4,5 mm
Skrutka	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Šírka stopky b	8 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upevňovacia skrutka Typ 12	279815 12
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500