

Garant**držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 10/1,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273751 10/1,5
GTIN	4045197766052
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Hĺbka vpichu t_{\max}	4,5 mm
Funkčná šírka L_4	10 mm
Šírka zápichu w	1,5 mm
Celková dĺžka L	120 mm
Dĺžka hlavy L_1	20,5 mm
Skrutka	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Šírka stopky b	10 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 4	279815 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500