


Garant**Zapichovacia doštička pravé, HB9635, Šírka drážky m (H13): 0,9mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273902 0,9
GTIN	4045197768216
Trieda položky	21J

Technický opis

t_{\max}	2 mm
Šírka čepele w	0,95 mm
Šírka drážky m (H13)	0,9 mm
pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer r	0,05 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravé
Typ	HB9635
Drážky podľa normy	DIN 471
Drážky podľa normy	DIN 472

Počet výmien/rezných hrán	3
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 170 mm/min
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	90 - 140 mm/min
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	90	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	140	M
GG(G)	podmienene vhodný	170	K
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		