


Garant**Zapichovacia doštička ľavé, HU9315, Šírka drážky m (H13): 1,1mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273906 1,1
GTIN	4045197768360
Trieda položky	21J

Technický opis

t_{\max}	2 mm
Šírka čepele w	1,1 mm
pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku	1 mm
Šírka drážky m (H13)	1,1 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer r	0,05 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	ľavé
Typ	HU9315
Drážky podľa normy	DIN 471
Drážky podľa normy	DIN 472

Počet výmien/rezných hrán	3
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 280 mm/min
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	280	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	vhodný	170	N
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
CuZn	podmienene vhodný	200	N
grafit	podmienene vhodný	70	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		