


**Garant****Zapichovacia doštička ľavé, HB9635, Šírka drážky m (H13): 2,0mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273908 2,0
GTIN	4045197768544
Trieda položky	21J

## Technický opis

Šírka čepele w	2 mm
$t_{max}$	2,5 mm
Šírka drážky m (H13)	2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	ľavé
Typ	HB9635
Drážky podľa normy	DIN 471
Drážky podľa normy	DIN 472
Počet výmien/rezných hrán	3

Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 170 mm/min
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	90 - 140 mm/min
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	90	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
GG(G)	podmienene vhodný	170	K
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		