

**Garant****TK NC navrtávak 90° predĺžený špirálový, TiAlN, Ø DC h6: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	121050 8
GTIN	4045197768643
Trieda položky	11E

**Popis****Prevedenie:**

Presný **stredový výbrus hrotu**. **Lahké navrtanie** a **vysoká tvarová presnosť** centrovaného otvoru. Stabilný vďaka krátkym drážkam na triesky.

≥ Ø 6 mm s unášacou plochou HB.

**Predĺžené vyhotovenie.****Použitie:**

S uhlom hrotu **90°** na navrtavanie a zároveň zahĺbovanie, ak sa následne použije špirálový vrták s menším Ø.

**Upozornenie:**

Nastavte otáčky na skutočný Ø otvoru (nie všeobecne na vonkajší Ø vrtáka).

**Technický opis**

Menovité -Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>	23 mm
Tolerancia stopky	h6
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/ot,
Celková dĺžka L	140 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Tolerancia menovitého Ø	h6
Uhol špičky	90 Stupeň
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Navrtávač

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	260	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	240	N
Hliník > 10 % si	vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	65	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	90	K
CuZn	vhodný	200	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		