

**Garant****Skrutkový adaptér na zmršťovanie úzky úzke, Závit M × upnutie Ø D1:  
M10X6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301397 M10X6
GTIN	4045197767325
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

Vysokoteplotná oceľ, integrované nastavenie dĺžky nástrojov, extra tenké vyhotovenie, pre HSS a TK.

**Použitie:**

Všestranné použitie pri najvyšších nárokoch na presnosť a kvalitu vyváženia, napr. v kombinácii s nadstavcami.

**Technický opis**

Závit M	M10
Ø upnutia D <sub>1</sub>	6 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	55 mm
Predĺženie Ø D <sub>3</sub>	18,5 mm
Dĺžka L	37 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Vonkajší Ø D	21 mm
maximálny ťahovací moment	40 Nm
Vnútorne chladenie	áno
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Druh produktu

Redukcia