

Garant**Skrutkovací adaptér na zmršťovanie úzky úzke, Závit M × upnutie Ø D1:
M10X8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301397 M10X8
GTIN	4045197767332
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Vysokoteplotná oceľ, integrované nastavenie dĺžky nástrojov, extra tenké vyhotovenie, pre HSS a TK.

Použitie:

Všestranné použitie pri najvyšších nárokoch na presnosť a kvalitu vyváženia, napr. v kombinácii s nastavcami.

Technický opis

Ø D ₂	15 mm
Dĺžka L	37 mm
Závit M	M10
Vonkajší Ø D	21 mm
Ø upnutia D ₁	8 mm
Predĺženie Ø D ₃	18,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	55 mm
maximálny ťahovací moment	40 Nm
Vnútorne chladenie	áno
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Druh produktu

Redukcia