

Garant**Skrutkovací adaptér na zmršťovanie úzky úzke, Závit M × upnutie Ø D1:
M16X10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301397 M16X10
GTIN	4045197767394
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Vysokoteplotná oceľ, integrované nastavenie dĺžky nástrojov, extra tenké vyhotovenie, pre HSS a TK.

Použitie:

Všestranné použitie pri najvyšších nárokoch na presnosť a kvalitu vyváženia, napr. v kombinácii s nadstavcami.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	60 mm
Dĺžka L	42 mm
Závit M	M16
Predĺženie Ø D ₃	30 mm
Vonkajší Ø D	24 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø upnutia D ₁	10 mm
maximálny ťahovací moment	80 Nm
Vnútorne chladenie	áno
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Druh produktu

Redukcia