

PRYOR**Súprava vyrážačov číslic, 10-dielna Normálne písmo 0 – 9, Výška písma: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085405 10
GTIN	5022044004726
Trieda položky	08W

Popis**Prevedenie:**

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastických krabičkách.

Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.

Normálne písmo; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobku priamo čítať.

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s **pevnosťou do 1200 N/mm²**.

Náhradný diel:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.

Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

Upozornenie:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

Technický opis

Ohraničenie hĺbky	áno
-------------------	-----

Hrúbka stopky	14,3
Výška písma	10 mm
Celková dĺžka	89 mm
Druh produktu	Držiak ručného razidla

Príslušenstvo

Držiak razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/0	085411 10/0
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/1	085411 10/1
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/2	085411 10/2
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/3	085411 10/3
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/4	085411 10/4
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/5	085411 10/5
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/6	085411 10/6
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/7	085411 10/7
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/8	085411 10/8
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 10/9	085411 10/9