



Rádlovacie koliesko PM, GV 30°, Ø ryhovacieho kolieska d₁ × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov: 20X8/1,2mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 290199 20X8/1,2 |
| GTIN | 4030741316821 |
| Trieda položky | 29I |

Popis

Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Členenie zubov | 1,2 |
| Ø ryhovača d ₁ | 20 mm |
| Ø vrúbkovaného otvoru d ₂ | 6 mm |
| Šírka ryhovača b | 8 mm |
| Prevedenie ryhovača | GV 30° |
| pre normu | DIN 82 |
| Rezný materiál | PM |

Druh produktu

Rádlovací nástroj

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 70 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 35 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 45 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 30 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 50 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 25 | M |
| CuZn | vhodný | 65 | N |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý maximum | podmienene vhodný | | |
| mokrý minimálne | podmienene vhodný | | |