



Rádlovacie koliesko PM, BL 30°, Ø ryhovacieho kolieska d₁ × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov: 20X8/1,0mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290176 20X8/1,0
GTIN	4030741183140
Trieda položky	29I

Popis

Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Ø ryhovača d ₁	20 mm
Šírka ryhovača b	8 mm
Členenie zubov	1
Ø vrúbkovaného otvoru d ₂	6 mm
Prevedenie ryhovača	BL 30°
pre normu	DIN 82
Rezný materiál	PM

Druh produktu

Rádlovací nástroj

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	45	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	30	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	50	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	25	M
CuZn	vhodný	65	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Súprava vrúbkovacích nástrojov ECO Typ 16

290050 16

Súprava vrúbkovacích nástrojov ECO Typ 20

290050 20