



Rádlovacie koliesko PM, AA, Ø ryhovacieho kolieska d_1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov: 15X4/0,6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290161 15X4/0,6
GTIN	4030741161315
Trieda položky	29I

Popis

Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Ø vrúbkovaného otvoru d_2	4 mm
Ø ryhovača d_1	15 mm
Členenie zubov	0,6
Šírka ryhovača b	4 mm
Prevedenie ryhovača	AA
pre normu	DIN 82
Rezný materiál	PM

Druh produktu

Rádlovací nástroj

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	45	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	30	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	50	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	25	M
CuZn	vhodný	65	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		