



## Rádlovacie koliesko PM, AA, Ø ryhovacieho kolieska $d_1$ × šírka ryhovacieho kolieska $b$ / delenie zubov: 20X8/1,5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290161 20X8/1,5
GTIN	4030741175251
Trieda položky	29I

### Popis

#### Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom.

#### Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.

### Technický opis

Ø vrúbkovaného otvoru $d_2$	6 mm
Ø ryhovača $d_1$	20 mm
Šírka ryhovača $b$	8 mm
Členenie zubov	1,5
Prevedenie ryhovača	AA
pre normu	DIN 82
Rezný materiál	PM

Druh produktu

Rádlovací nástroj

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25	M
CuZn	vhodný	65	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		