



**Rádlovacie koliesko PM, GV 30°, Ø ryhovacieho kolieska d<sub>1</sub> × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov: 15X4/0,8mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290199 15X4/0,8
GTIN	4030741288609
Trieda položky	29I

## Popis

### Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom.

### Upozornenie:

**Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**

## Technický opis

Šírka ryhovača b	4 mm
Ø ryhovača d <sub>1</sub>	15 mm
Členenie zubov	0,8
Ø vrúbkovaného otvoru d <sub>2</sub>	4 mm
Prevedenie ryhovača	GV 30°
pre normu	DIN 82
Rezný materiál	PM

Druh produktu

Rádlovací nástroj

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25	M
CuZn	vhodný	65	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		