



Rádlovacie koliesko PM, BL 15°, Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov: 25X6/1,0mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290266 25X6/1,0
GTIN	4030741158063
Trieda položky	29I

Popis

Prevedenie:

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

- **Velkosť 21,5 × 5 × 8 vhodná pre nástroje Quick.**
- **Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.**

Technický opis

Ø vrúbkovaného otvoru d ₂	8 mm
Prevedenie ryhovača	BL 15°
pre normu	DIN 82
Rezný materiál	PM
Druh produktu	Rádlovacie koliesko

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	160	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	110	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	85	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	65	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	60	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	35	M
CuZn	vhodný	120	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		