



**Rádlovacie koliesko PM, BL 15°, Ø ryhovacieho kolieska d1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov: 25X6/1,2mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290266 25X6/1,2
GTIN	4030741149788
Trieda položky	29I

## Popis

**Prevedenie:**

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom.

**Upozornenie:**

- **Velkosť 21,5 × 5 × 8 vhodná pre nástroje Quick.**
- **Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.**

## Technický opis

Ø vrúbkovaného otvoru d <sub>2</sub>	8 mm
Prevedenie ryhovača	BL 15°
pre normu	DIN 82
Rezný materiál	PM
Druh produktu	Rádlovacie koliesko

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	160	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	110	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	85	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	65	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35	M
CuZn	vhodný	120	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		