

Garant**Upínacie púzdro s excentrom, Ø d H5: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236679 8
GTIN	4045197768957
Trieda položky	21P

Popis**Prevedenie:**

Rozsah nastavenia v $\varnothing \pm 0,5$ mm.

V kombinácii s vyvrtávačom s pevným rozmerom (č. 236677) $-0,3/+0,5$ rozsah nastavenia mm k menovitému \varnothing .

Použitie:

Nástroj na točenie na „pevný rozmer“ v kombinácii s vyvrtávačom s pevným rozmerom. Upínanie v skľučovadlách s upínačom Weldon s \varnothing 25; 32 a 40 mm podľa DIN 1835 B.

Upozornenie:

Presné nastavenie priemeru sa vykonáva na prednastavovacom prístroji pretočením vyvrtávača s pevným rozmerom.

Technický opis

\varnothing d	8 mm
Celková dĺžka L_{celk}	62 mm
Tolerancia vonkajší \varnothing	H5
\varnothing D ₁	29 mm
\varnothing D	25 mm
L ₁	57 mm
Druh produktu	Upínacie púzdro

