

**Garant****Upínacie púzdro s excentrom, Ø d H5: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236679 10
GTIN	4045197768964
Trieda položky	21P

**Popis****Prevedenie:**

Rozsah nastavenia v  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

V kombinácii s vyvrtávačom s pevným rozmerom (č. 236677)  $-0,3/+0,5$  rozsah nastavenia mm k menovitému  $\varnothing$ .

**Použitie:**

Nástroj na točenie na „pevný rozmer“ v kombinácii s vyvrtávačom s pevným rozmerom. Upínanie v skľučovadlách s upínačom Weldon s  $\varnothing$  25; 32 a 40 mm podľa DIN 1835 B.

**Upozornenie:**

Presné nastavenie priemeru sa vykonáva na prednastavovacom prístroji pretočením vyvrtávača s pevným rozmerom.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	62 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
$L_1$	57 mm
Tolerancia vonkajší $\varnothing$	H5
$\varnothing d$	10 mm
$\varnothing D$	25 mm
Druh produktu	Upínacie púzdro

