

Garant**Upínacie púzdro s excentrom, Ø d H5: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236679 12
GTIN	4045197768971
Trieda položky	21P

Popis**Prevedenie:**

Rozsah nastavenia v $\varnothing \pm 0,5$ mm.

V kombinácii s vyvrtávačom s pevným rozmerom (č. 236677) $-0,3/+0,5$ rozsah nastavenia mm k menovitému \varnothing .

Použitie:

Nástroj na točenie na „pevný rozmer“ v kombinácii s vyvrtávačom s pevným rozmerom. Upínanie v skľučovadlách s upínačom Weldon s \varnothing 25; 32 a 40 mm podľa DIN 1835 B.

Upozornenie:

Presné nastavenie priemeru sa vykonáva na prednastavovacom prístroji pretočením vyvrtávača s pevným rozmerom.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	62 mm
$\varnothing D$	25 mm
Tolerancia vonkajší \varnothing	H5
L_1	57 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
$\varnothing d$	12 mm
Druh produktu	Upínacie púzdro

