

Garant**Navrtávač pevných rozmerov, DIN 1835 A, Menovitý-Ø D: 10,8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236677 10,8
GTIN	4045197769138
Trieda položky	21S

Popis**Použitie:**

Na vyvrtávanie predvrtaných alebo liatych otvorov na menovitý Ø v kombinácii s excentrickým upínacím puzdrom č. 236679.

Na vymeniteľné doštičky CC..0602 podľa štandardu ISO.

Upozornenie:

Vyvrtávaný Ø nesmie byť menší ako Ø d_{min} .

Technický opis

minimálny Ø D_{min}	9,8 mm
vhodná otočná rezná platnička	260142 HB725
Dĺžka výčnelku L_1	24 mm
Ø stopky D_s h6	10 mm
Celková dĺžka L_{celk}	95 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Rozsah prestavenia s excentrickou upínacou objímkou	10,5 - 11,3 mm
vhodná veľkosť excentrickej objímky č. 236679	10
Počet rezných hrán Z	1
Menovitý-Ø D	10,8
Uhol špičky	180 Stupeň
Prevedenie stopky	DIN 1835 A

Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,0	211750 1,0