

**Garant****Navrtávač pevných rozmerov, DIN 1835 A, Menovitý-Ø D: 18,8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236677 18,8
GTIN	4045197769213
Trieda položky	21S

**Popis****Použitie:**

Na vyvrtávanie predvrtaných alebo liatych otvorov na menovitý Ø v kombinácii s excentrickým upínacím puzdrom č. 236679.

Na vymeniteľné doštičky CC..0602 podľa štandardu ISO.

**Upozornenie:**

Vyvrtávaný Ø nesmie byť menší ako Ø  $d_{min}$ .

**Technický opis**

Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	260142 HB725
Dĺžka výčnelku $L_1$	32 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	143 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269440 (8IP; 1,2 Nm)
minimálny Ø $D_{min}$	17,8 mm
Rozsah prestavenia s excentrickou upínacou objímkou	18,5 - 19,3 mm
vhodná veľkosť excentrickej objímky č. 236679	16
Počet rezných hrán Z	1
Menovitý-Ø D	18,8
Uhol špičky	180 Stupeň
Prevedenie stopky	DIN 1835 A

Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

---

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP