

**Garant****Vyvrtavacia tyč, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 45/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	272171 45/16
GTIN	4045197769350
Trieda položky	21W

## Popis

**Rozsah balenia:**  
**S podložkou 1,5°.**

## Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 2
Celková dĺžka L	200 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	29 mm
Odsadenie stredu $L_3$	16,1 mm
Vnútorne chladenie	áno
Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka podložky	279824 1
Podložka 1,5°	272620 1,5
Stopka $\varnothing D_s$	25 mm
Šírka hrdla $L_4$	24,6 mm
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

### Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 2	279810 2
Skrutka pre podložku Typ 1	279824 1
Podložka pre závitoreznú tyč Uhol sklonu 1,5	272620 1,5
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínacia skrutka	272500
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500