



Upínacia doska s permanentným elektromagnetom MillTec Basic, Typ: 406MTB



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	383050 406MTB
GTIN	2050001839107
Trieda položky	38D

Popis

Prevedenie:

- **Inovatívna a patentovaná monobloková konštrukcia pre maximálnu tuhosť a spoľahlivosť.**
- **Rýchlospojka na elektrické prípojky.**

Výhoda:

- **Obrábanie bez vibrácií chráni nástroj a stroj.**
- **Pätstranné obrábanie bez rušivých kontúr.**
- **Úplné využitie dráh pojazdu.**
- **Výrazné skrátenie času prípravy.**
- **Odolné voči výpadkom napájania.**
- **Rýchle a presné planparalelné frézovanie.**
- **Rovnomerná upínacia sila po celej upínacej ploche.**
- **Malá konštrukčná výška**
- **Veľmi vysoké pridržiavacie sily**
- **Jednoduché a rýchle polohovanie obrobkov.**
- **Patentovaný celokovový povrch „All Steel“ v monolitickej technológii.**
- **Pevná bloková konštrukcia bez samostatných mechanických komponentov (vyššia stabilita a pevnosť.**
- **Úplne uzavretý jednozložkový povrch (žiadne prenikanie kvapalín).**
- **Nízka hmotnosť.**

Použitie:

Použitie pri výrobe foriem, zariadení alebo strojov.

Rozsah balenia:

Vrátane ovládania XT200 na riadenie magnetickej upínacej dosky.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pólov č. 383510.

Upozornenie:**Inšalačný balík na ovládanie viacerých elektro-permanentných magnetických upínacích dosiek je k dispozícii na vyžiadanie!**Napájací kábel sa dodáva bez konektora. **Sietové pripojenie 400 V/50 Hz.****Technický opis**

Dĺžka	600 mm
Rozteč pólov	70 mm
Šírka	405 mm
maximálna prídržná sila	150 kN
Hmotnosť	75 kg
Počet pólov	24
Výška	51 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Magnetická upínacia doska

Príslušenstvo

Pólové nástavce pre elektro-permanentné magnetické skľučovadlo MillTec Basic Typ RMP

383510 RMP

Pólové nástavce pre elektro-permanentné magnetické skľučovadlo MillTec Basic Typ PFR

383510 PFR