


Garant**Upichovacia / zapichovacia doštička, HU7310, Šírka zápichu w: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273664 4
GTIN	4045197770660
Trieda položky	21L

Technický opis

Šírka zápichu w	4 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,04 mm
Posuv f	0,08 - 0,26 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Hlavné použitie	N
Ďalšie použitie	Ti
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	HU7310
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívatel'ovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	350	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	350	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		