

Garant**Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom $\varnothing d = 20$ mm, Závit M \times L: M10X100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301364 M10X100
GTIN	4045197770868
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných ocelových predĺžení a predĺžení Densimet®.

Technický opis

\varnothing otvoru D_1	10,5 mm
Závit M	M10
\varnothing stopky d	20 mm
Celková dĺžka L_{celk}	100 mm
Vonkajší \varnothing D	17,8 mm
Úžitková dĺžka L_1	40 mm
Upínač	$\varnothing d = 20$ mm
Vnútorne chladenie	áno
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Predĺženie

