

**Garant****Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom  $\varnothing d = 20$  mm, Závit M  $\times$  L: M10X140****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301364 M10X140
GTIN	4045197770875
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

**Použitie:**

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných ocelových predĺžení a predĺžení Densimet®.

**Technický opis**

$\varnothing$ stopky d	20 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	140 mm
$\varnothing$ otvoru $D_1$	10,5 mm
Závit M	M10
Vonkajší $\varnothing$ D	17,8 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	80 mm
Upínač	$\varnothing d = 20$ mm
Vnútorne chladenie	áno
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Predĺženie

