

Garant**Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom $\varnothing d = 25$ mm, Závit M \times L:
M12X136****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301366 M12X136
GTIN	4045197770899
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných oceľových predĺžení a predĺžení Densimet®.

Technický opis

Vonkajší $\varnothing D$	23 mm
Závit M	M12
\varnothing stopky d	25 mm
\varnothing otvoru D_1	12,5 mm
Celková dĺžka L_{celk}	136 mm
Úžitková dĺžka L_1	80 mm
Upínač	$\varnothing d = 25$ mm
Vnútorne chladenie	áno
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Predĺženie

