

**Garant****Ručný zverák pre vrtačky, Šírka čelustí A: 60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	365035 60
GTIN	4045197770677
Trieda položky	31S

**Popis****Prevedenie:**

- **Stabilný dizajn s výkonným vretenom.**
- **Čeluste kalené a brúsené.**
- **Presné upínanie vďaka plochej dráhe vodidla .**
- **Jedna čelusť s vodorovnou a zvislou prizmou pre okrúhly materiál, jedna hladká čelusť.**
- **Obe čeluste sú odsadené na upínanie plochých dielov.**

**Použitie:**

Na upínanie obrobkov na vrtačkách.

**Materiál:**

Telo a pohyblivá čelusť vyrobené zo špeciálnej liatiny.

**Presnosť:**

V rámci **0,10 mm.**

**Technický opis**

Rozsah upínania b	79 mm
Vzdialenosť upínacích drážok	90 mm
Celková výška c	55 mm
Šírka základného telesa B	115 mm
maximálna celková dĺžka L <sub>4</sub>	271 mm
Dĺžka základného telesa a	169 mm

Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	zverák pod vrtacku modrý
Šírka čelustí A	60 mm
Šírka upínacích drážok	13 mm
Výška čelusti C	25 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Druh produktu	Zverák pre vrtačky

## Príslušenstvo

Pár náhradných čelustí (2 kusy) pre rýchlopínacie alebo vrtacie zveráky pre typ 60	365036 60
Vodiaca lišta pre č. 365023	365025
Doraz Typ 1	365028 1
Náhradné vreteno pre ručný zverák na vrtačky pre typ 60	365037 60